


SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, pressacavo PG robusto in ottone nichelato con guarnizione settoriale per cavi con diametro di grandi dimensioni, elevato scarico della trazione



Scarico della trazione ottimale



Robusto

Vantaggi

Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo

Elevato scarico della trazione

Robusto

Per cavi con diametri esterni elevati

Applicazione

Pressacavo compatto in ottone per uno scarico della trazione stabile, resistente, per cavi con sezioni maggiori.

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

SKINDICHT® SHZ-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SHZ, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse

Per ulteriori accessori consultare la sezione SKINDICHT® EV

Utilizzare solo controdati SKINDICHT® SM

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ

Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 55
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SHZ

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Max misura di montaggio (mm)	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SHZ							
52005590	PG 7	5 - 5	21	14.0 / 15.0	30.0	5	50
52005600	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	34.0	6	50
52000930	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	35.0	6	25
52000940	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	40.0	6,5	25
52000950	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	42.0	6,5	25
52000960	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	47.0	7	25
52000970	PG 29	18 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	8	10
52000980	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	61.0	9	10
52005610	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	66.0	10	5
52005620	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	68.0	10	5
SKINDICHT® SHZ-XL							
52023717	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	43.0	10	50
52023718	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	44.0	10	25
52023719	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	48.5	10	25
52023720	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	50.5	10	25
52024840	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	55.0	11	25
52025530	PG 29	18 - 31	58	40.0 / 41.0	60.0	13	10
52023721	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	67.0	13	10
52023722	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	71.0	14	5
52023723	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	73.0	14	5