SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, pressacavo PG con contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato grado di protezione, come pressacavo di messa a terra





Scarico della trazione ottimale

affidabilità

interferenze

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
Alto grado di protezione
Elevato scarico della trazione

Applicazione

Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
Ingegneria medica
Convertitori di frequenza
Aeroporti
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione

1 Corpo pressacavo
2 Bussola di messa a terra
3 Guarnizione conica
4 Bussola di ottone
5 Dado di compressione

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHVE

Note

Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE
Esempio di descrizione del pressacavo:
SHVE 13.5 / 9/9/5
13.5 = filettatura PG di collegamento
9 = filettatura PG di connessione del morsetto ferma cavo
9 = diametro del foro della guarnizione antipiega
6 = diametro della bussola di collegamento dello schermo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: nichelato Bussola di messa a terra: Ottone nudo Guarnizione conica speciale: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	da -20 °C a +80 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø guaina esterna, min./max. (mm)	Min./max. Ø guaina esterna (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SHVE							
52010400	9/9/6/3,2	4 / 5,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010405	9/9/7/3,2	5 / 6,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010415	9/9/6/3,6	4 / 5,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010420	9/9/7/3,6	5 / 6,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010440	11/11/7/4,5	5 / 6,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010450	11/11/9/4,5	6,8 / 8,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010460	13,5/9/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010490	13,5/11/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010470	13,5/9/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52010500	13,5/11/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52005080	13,5/13,5/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	37.0	6	25
52010480	13,5/9/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52010510	13,5/11/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52005090	13,5/13,5/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	37.0	6	25
52010520	16/11/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.0	5,5	25
52010560	16/13,5/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.5	6	25
52005100	16/16/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	37.5	6	25
52010530	16/11/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.0	5,5	25
52010570	16/13,5/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.5	6	25
52005110	16/16/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	37.5	6	25
52010540	16/11/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.0	5,5	25
52010580	16/13,5/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.5	6	25
52005120	16/16/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	37.5	6	25
52010550	16/11/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.0	5,5	25
52010590	16/13,5/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.5	6	25
52005130	16/16/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	37.5	6	25
52010600	21/16/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	38.5	6,5	25
52005140	21/21/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	43.5	7	25
52010610	21/16/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	38.5	6,5	25
52005150	21/21/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	43.5	7	25
52010620	21/16/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	38.5	6,5	25
52005160	21/21/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	43.5	7	25
52010630	21/16/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	38.5	6,5	25

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

SKINDICHT® SHVE

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø guaina esterna, min./max. (mm)	Min./max. Ø guaina esterna (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
52005170	21/21/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	43.5	7	25
52010640	21/16/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	38.5	6,5	25
52005180	21/21/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	43.5	7	25
52005190	29/29/22/17	19,5 / 21,8	15 / 17	40	47.5	8	10
52005200	29/29/22/18	19,5 / 21,8	16 / 18	40	47.5	8	10
52005210	29/29/24/19	21,5 / 23,8	17 / 19	40	47.5	8	10
52005240	29/29/26/19	23,5 / 25,8	17 / 19	40	47.5	8	10

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16