


## SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, pressacavi metrici piatti in poliammide con tolleranza, serraggio di due cavi piatti



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Tempo di montaggio

### Vantaggi

Versione economica

I lembi di tenuta laterali si adattano automaticamente a diversi spessori e larghezze

Non sono più necessarie guarnizioni speciali

Buona tolleranza

Grande diametro interno, per serrare fino a due cavi piatti

### Applicazione

Per passaggio di cavi piatti

Sistemi di convogliamento

Pompe

Ascensori

Costruzione di quadri elettrici

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Note

Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne

Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M

## SKINDICHT® SVFK-M

### Dati tecnici

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo          |
| Attenzione:             | Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21           |
| Colore standard:        | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                       |
| Materiale:              | Corpo: Poliammide<br>Inserto speciale di tenuta: CR                            |
| Grado di protezione:    | IP 54                                                                          |
| Campo di temperatura:   | -30°C fino a +80°C                                                             |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SKINDICHT® SVFK-M

| Codice articolo   | Descrizione articolo / dimensioni | Min./max. larghezza cavo piatto | Spessore cavo min./ max. mm | SW1 / SW2 mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| SKINDICHT® SVFK-M |                                   |                                 |                             |              |                       |                              |                    |
| 52107900          | M 25 x 1,5                        | - / 15                          | - - 5.0                     | 27.0 / 23.0  | 41.0                  | 11                           | 25                 |
| 52107901          | M 32 x 1,5                        | 10.0 / 21                       | 3.0 - 8.0                   | 36.0 / 30.0  | 39.0                  | 10                           | 25                 |
| 52107902          | M 40 x 1,5                        | 16.0 / 28                       | 4.0 - 11.5                  | 42.0 / 40.0  | 44.0                  | 11                           | 25                 |
| 52107903          | M 50 x 1,5                        | 26.0 / 35                       | 4.0 - 11.5                  | 53.0 / 50.0  | 50.5                  | 11                           | 5                  |
| 52107904          | M 50 x 1,5                        | 30.0 / 40                       | 5.0 - 12.0                  | 60.0 / 55.0  | 53.5                  | 11                           | 5                  |
| 52107905          | M 63 x 1,5                        | 36.0 / 45                       | 5.0 - 12.0                  | 65.0 / 60.0  | 54.5                  | 11                           | 5                  |