


SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, pressacavo metrico robusto per elevate temperature, resistente all'acqua di mare ed a oli, acidi ed agenti chimici



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Per temperature elevate
Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
Resistente all'acqua marina
Elevato scarico della trazione
Robusto

Applicazione

Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1

Pressacavo speciale con manicotto antipiega FKM. La nostra protezione FKM rinforzata e resistente agli acidi non mostra effetti di invecchiamento anche dopo un periodo prolungato di utilizzo a una temperatura di +165 °C.

Ingegneria meccanica e costruzione di turbine
Centrali elettriche
Laboratori

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV-M

Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Versione EMC a richiesta

Esempio: SR-SV-M 20/11/7

20 = Filettatura di raccordo metrica

11 = Filettatura interna del corpo PG

7 = Apertura F

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta:

Disponibile con filettatura lunga

Materiale:

Corpo: Ottone nichelato

O-ring: FKM

Protezione anti piega: FKM

Grado di protezione:

IP 65

Campo di temperatura:

Da -20 ° C a + 165 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SR-SV-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Clamping range ØF mm	Max misura di montaggio (mm)	Filettatura PG	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SR-SV-M									
52105820	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	56.0	6	7.0	25
52105830	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	56.0	6	9.0	25
52105840	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	9.0	25
52105850	M 20 x 1,5	8.5 - 11.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	11.0	25
52105860	M 20 x 1,5	10.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	13.0	25
52105870	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	35	16	24 / 24	66.5	6	13.0	10
52105880	M 20 x 1,5	12.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.5	6	15.0	10
52105890	M 25 x 1,5	13.5 - 15.0	40	21	30 / 30	79.0	7	15.0	10
52105900	M 25 x 1,5	15.5 - 17.0	46	21	30 / 30	79.0	7	17.0	10
52105910	M 25 x 1,5	16.5 - 19.0	46	21	30 / 30	79.0	7	19.0	10