

SKINDICHT® RWV-M senza E+D

SKINDICHT® RWV-M senza E+D, pressacavo angolare con corsa cavo parallela alla parete della custodia, resistente alla corrosione e combinabile



Resistente alla corrosione



Ingombri ridotti



Connettore con custodia standard



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Combinabile con altri pressacavi

Applicazione con risparmio di spazio e peso grazie al diametro ridotto dei cavi

Riduzione di ingombro

I cavi corrono parallelamente alla parete

Resistente alla corrosione

Applicazione

I pressacavi angolari trovano applicazione nei casi in cui i cavi debbano essere condotti il più possibile paralleli alla parete dell'apparecchiatura.

Costruzione di motori elettrici

Costruzione di macchine e macchinari

Impianti industriali

Light & sound

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Ultimo aggiornamento (01.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M senza E+D

Note

Il grado di protezione dipende dal pressacavi con cui viene combinato, nella versione standard è IP 55

Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Il nostro SKINDICHT® RWV-M può essere utilizzato in combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP®, senza guarnizione settoriale (E) e dado di compressione (D)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: Pressofusione di zinco Dado esagonale: Ottone nichelato O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 55
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® RWV-M senza E+D

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	B mm	Lunghezza filettatura D (mm)	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Pezzi / confezione
SKINDICHT® RWV-M senza E+D											
52107801	M 12 x 1,5	21	11,5	5	21	8	14.0	16	17.0	18,9	25
52107811	M 16 x 1,5	23	11,5	5	24	12	18.0	20	22.0	24,5	25
52107821	M 20 x 1,5	28,5	12,5	5	29	15	22.0	24	27.0	30,1	25
52107831	M 25 x 1,5	30	13,5	5	31	20	27.0	29	32.0	35,7	10
52107841	M 32 x 1,5	33,5	13,5	5	33	27	34.0	33,5	41.0	45,6	10
52107851	M 40 x 1,5	43	15,5	5	43	35	42.0	43	46.0	50,6	5

Ultimo aggiornamento (01.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16