

## SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati



Tempo di montaggio



affidabilità

### Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

### Applicazione

Queste guarnizioni vengono inserite nell'anello di tenuta dei pressacavi SKINTOP®

Per le fasi di preparazione al montaggio

Protezione di punti di collegamento non occupati

### Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard:

Nero

Materiale:

CR

Campo di temperatura:

da -30°C a +100°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

## SKINTOP® DV

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campi di serraggio Ø F mm	Altezza (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® DV				
53800640	DV 7	7.0	6.5	500
53800641	DV 9	8.5	7.5	500
53800579	DV 11	10.5	8.5	250
53800583	DV 13,5	12.5	8.5	250
53800642	DV 16	14.5	9.0	250
53800643	DV 21	18.5	11.0	100

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16