


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, inserti di tenuta multipli metrici, prevengono la penetrazione di polvere e sporco all'interno dei fori inutilizzati



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale

Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati dalle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M

Applicazione

Per chiudere i fori non utilizzati delle guarnizioni a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione IP

Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard:

Naturale

Materiale:

Poliammide

Grado di protezione:

IP 54

Campo di temperatura:

da -30°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® DIX-DV

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	PL_DYN_DURCHMESSER	Altezza (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100