

## SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, inserti di tenuta multipli, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale

### Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

### Applicazione

Queste guarnizioni vengono inserite nell'anello di tenuta dei pressacavi SKINTOP®

Per le fasi di preparazione al montaggio

Protezione di punti di collegamento non occupati

### Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard:

Nero

Materiale:

CR

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® DV-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	PL_DYN_DURCHMESSER	Altezza (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16