

SKINTOP® SDV-M ATEX

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX



Tempo di montaggio



affidabilità

Vantaggi

Ottima tenuta ermetica per aree a sicurezza aumentata
Semplice da cablare
Alto grado di protezione

Applicazione

SKINTOP® SDV-M per l'uso in combinazione con SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH o SKINTOP® K-M ATEX plus (blu)
Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D

Note

Aree all'esterno a rischio esplosione, adatto anche per l'impiego con SKINTOP® ST-M e SKINTOP® MS-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Attenzione:	Per installazione e valori di fissaggio consultare le istruzioni
Materiale:	CR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	da -30°C a +70°C

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

per brevi periodi di tempo fino a +90°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® SDV-M ATEX

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza visibile (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16