

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX



Tempo di montaggio



affidabilità

Vantaggi

Ottima tenuta ermetica per aree a sicurezza aumentata
Semplice da cablare
Alto grado di protezione

Applicazione

SKINTOP® SDVR-M per l'uso in combinazione con SKINTOP® MSR-M ATEX o SKINTOP® KR-M ATEX plus (blu)
Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D

Note

Aree all'esterno a rischio esplosione, adatto anche per l'impiego con SKINTOP® STR-M e SKINTOP® MSR-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Attenzione:

Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni

Materiale:

CR

Grado di protezione:

IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura:

da -30 °C a +70 °C

per brevi periodi di tempo fino a +90 °C

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® SDVR-M ATEX**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza visibile (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16