


SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie
Hazard Level: HL 3

**CE**

guida



Autoestinguente



Privo di alogeni



affidabilità



interferenze

Vantaggi

Privo di alogeni e autoestinguente
Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
Cablaggio rapido e funzionale
Massima affidabilità
Massima libertà nell'installazione e nella regolazione del cavo

Applicazione

Metropolitane e treni
Sistemi di automatizzazione
Per motori di potenza elevata
Convertitori di frequenza
Impianti di trasporto e convogliamento

Ultimo aggiornamento (11.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21

Materiale:

Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni
conforme a UL 94 V0 Spazzola EMC: filo di ottone Guarnizione:
elastomero speciale O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione:

IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -25°C a + 100°C
Statico: da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Ø minimo sopra calza (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1

Ultimo aggiornamento (11.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16