


SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, halogen-free saddle-clamp strain relief cable gland for harsh application conditions

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 3



guida



Autoestinguente



Privo di alogeni



Scarico della trazione ottimale



affidabilità

Vantaggi

Privo di alogeni e autoestinguente

Elevata protezione anti piega e anti-schiacciamento

Elevato scarico della trazione

Per elevate sollecitazioni meccaniche

Applicazione

Pressacavo antistrappo a doppio staffa, per condizioni di applicazioni severe

Apparecchiature portatili

Macchine e impianti di cantiere

Costruzione di linee per il sollevamento e trasporto

Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni

Materiale:

Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni
conforme a UL 94 V0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring:
elastomero speciale

Grado di protezione:

IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C

Statico: da -40 ° C a +100 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53112551	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	41.0	7	25
53112552	M 20 x 1,5	7 - 13	24	46.0	8	25
53112553	M 25 x 1,5	9 - 17	29	48.5	8	25
53112554	M 32 x 1,5	11 - 21	36	56.6	9	25