


SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica

Info

Per temperature estremamente basse



Buona resistenza chimica



Resistente alle basse temperature



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Elevata resistenza meccanica alle basse temperature

Alta resistenza alle basse temperature

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali

Impianti di climatizzazione

Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere

Settore off-shore

Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Insero: poliammide speciale Anello di tenuta: silicone O-ring: silicone
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M63) NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -70°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® COLD

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® COLD						
53113500	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53113510	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53113520	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53113530	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53113540	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53113550	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53113560	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53113570	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16