


SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, pressacavo per fibra ottica, pressacavo e guarnizione

Info

Consente un buon fissaggio e tenuta senza influire sulle prestazioni della trasmissione



Tempo di montaggio

Vantaggi

Inserto con guaina speciale con area di serraggio 12 x 0-3 mm

Design che facilita montaggio e smontaggio

Serraggio dedicato per cavi in fibra ottica grazie al morbido materiale EPDM

I fori ad asola consentono l'inserimento di cavi in fibra ottica preassemblati

Applicazione

Assemblaggio di cavi in fibra ottica

Espansione

Applicazioni FTTx

Industria 4.0

Idoneo per esterni ed interni

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per ottenere un alto grado di protezione, i fori non utilizzati possono essere sigillati con un tappo SKINTOP DIX-DV

Incluso

Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

Dati tecnici

Attenzione:	Per le coppie di serraggio ved. istruzioni di montaggio
Colore standard:	RAL 7035 grigio chiaro
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: EPDM (resistente ai raggi UV e all'ozono)
Grado di protezione:	IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® FIBER

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

