

SKINTOP® ST-HF-M

Pressacavi in plastica privo di alogeni

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 3



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Ampio campo di serraggio



Privo di alogeni



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Massima affidabilità

Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0

Interamente privo di alogeni (guarnizione compresa)

Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Elevata protezione dalle vibrazioni

SKINTOP® ST-HF-M

Applicazione

Metropolitane e treni
Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore
Edifici pubblici
Impianti di ventilazione
Costruzioni di tunnel

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)
Test dei filamenti secondo EN 60695-2-1/1 +960 °C

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7035 grigio chiaro Black (RAL 9005), UV-resistant
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Statico: da -40 °C a +100 °C Posa mobile: da -20 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® ST-HF-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® ST-HF-M grigio chiaro						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M nero						
53111408	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5

Ultimo aggiornamento (07.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16