

## SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione anti piega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Scarico della trazione ottimale



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Elevata protezione anti piega e anti-schiacciamento  
Protezione del cavo  
Elevata resistenza e durata  
Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

### Applicazione

Cavi per apparecchi e macchine che sono soggetti a movimenti che devono essere protetti da raggi di curvatura ridotti secondo la VDE 0700-1  
Utensili elettrici portatili  
Industria robotica  
Light & sound  
Parti di macchine in movimento

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS-M

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423  
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Note

Versione con inserto per cavi a diametro ridotto SKINTOP® BSR-M su richiesta  
SKINTOP® BS M ISO con filettatura di fissaggio extra lunga, non hanno approvazione DNV

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Su richiesta:	con guarnizione ad anello ridotta
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® BS-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® BS-M grigio argento</b>						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
<b>SKINTOP® BS-M nero</b>						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
<b>SKINTOP® BS-M grigio chiaro</b>						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
<b>SKINTOP® BS M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)</b>						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
<b>SKINTOP® BS M ISO nero (con filettatura metrica lunga)</b>						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® BS-M**