

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore

Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Disponibile nella pratica valigetta nel catalogo web



-  Buona resistenza chimica
-  Ampio campo di serraggio
-  Antivibrazione
-  Tempo di montaggio
-  Scarico della trazione ottimale
-  Resistente alla temperatura
-  Molteplici approvazioni

Vantaggi

Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance

Elevata protezione dalle vibrazioni

Campi di serraggio variabili e ampi

Ottimale scarico della trazione

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Vasta gamma di accessori

Applicazione

Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Fotovoltaico
Automazione industriale
Impianti off-shore e costruzione di navi

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga
SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21 Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test::	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura:	Statico: da -40 °C a +100 °C Posa mobile: da -20 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® ST-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® ST-M grigio argento						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M nero						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M grigio chiaro						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO nero (con filettatura metrica lunga)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100

SKINTOP® ST-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

SKINTOP® ST-M