

## SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore

### Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance

Elevata protezione dalle vibrazioni

Campi di serraggio variabili e ampi

Ottimale scarico della trazione

Vasta gamma di accessori

Ultimo aggiornamento (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® STR-M

### Applicazione

Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Note

SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga

SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21 Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test::	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura:	Statico: da -40 °C a +100 °C Posa mobile: da -20 °C a +100 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® STR-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® STR-M grigio argento</b>						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® STR-M nero</b>						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® STR-M grigio chiaro</b>						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® STR M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)</b>						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
<b>SKINTOP® STR M ISO nero (con filettatura metrica lunga)</b>						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100

Ultimo aggiornamento (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® STR-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Ultimo aggiornamento (20.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® STR-M

