


VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore

Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance

Elevata protezione dalle vibrazioni

Campi di serraggio variabili e ampi

Ottimale scarico della trazione

Vasta gamma di accessori

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

Applicazione

Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Fotovoltaico
Automazione industriale
Impianti off-shore e costruzione di navi

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/versione metrica
Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21 Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard:	RAL 7001 , grigio argento
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test::	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura:	Statico: da -40°C a +100°C Posa mobile: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53110146	ST-M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	10
53110147	ST-M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	10
53110148	ST-M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	10
53110149	ST-M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	10
53110150	ST-M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	5
53110151	ST-M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	5
53110152	ST-M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53110153	ST-M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
53110068	ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M	3,5 - 7	15	30.0	8	10
53110069	ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M	4 - 10	19	34.0	8	10
53110070	ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M	6 - 13	25	37.0	9	10
53110071	ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M	8 - 17	30	40.0	10	10
53110072	ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M	9 - 21	36	47.0	10	5
53110073	ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M	16 - 28	46	52.0	10	5
53110074	ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M	27 - 34	55	62.0	12	5
53110075	ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M	34 - 45	66	71.0	12	5

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16