Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®

FLEXIMARK® MR pre-embossed character strips made of acid-proof stainless steel for marking cables with cable ties in demanding environments

Info
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



- Automazione industriale
- Oil & Gas
- guida
- Per esterno
- Buona resistenza chimica
- Resistente alle basse temperature
- Resistente alla corrosione
- Resistente all'olio
- Resistente agli acidi
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®

Vantaggi
Marcatura rapida, semplice e permanente

Applicazione
Marcatura per cavi e componenti
Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM
Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Riferimenti normativi/approvazioni
Certificato Achilles JQS

Note
Caratteri cirillici su richiesta

Incluso
I set contengono 200 marcatori di ogni carattere

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Dimensioni:	Altezza x larghezza: circa 9,5 x 6 mm Altezza punzonatura: circa 6,8 mm
Materiale:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Campo di temperatura:	da -80 °C a +500 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Set			
83254122	Strisce carattere FLEXIMARK® MR SET 0-9	2000	1
83254120	Strisce carattere FLEXIMARK® MR SET A-Z	5200	1
Numeri			
83254179	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 1	200	1
83254180	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 2	200	1
83254181	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 3	200	1
83254182	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 4	200	1
83254183	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 5	200	1
83254184	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 6/9	200	1
83254185	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 7	200	1
83254186	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 8	200	1
Lettere			
83254150	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 A	200	1
83254151	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 B	200	1
83254152	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 C	200	1
83254153	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 D	200	1
83254154	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 E	200	1
83254155	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 F	200	1
83254156	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 G	200	1
83254157	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 H	200	1
83254158	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 I	200	1
83254159	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 J	200	1
83254160	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 K	200	1
83254161	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 L	200	1
83254162	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 M	200	1
83254163	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 N	200	1
83254164	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 O/0	200	1
83254165	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 P	200	1
83254166	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Q	200	1
83254167	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 R	200	1
83254168	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 S	200	1
83254169	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 T	200	1
83254170	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 U	200	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254171	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 V	200	1
83254172	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 W	200	1
83254173	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 X	200	1
83254174	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Y	200	1
83254175	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Z	200	1
83254177	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ä	200	1
83254178	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ö	200	1
83254201	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ü	200	1
Simboli			
83254192	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 +	200	1
83254191	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 -	200	1
83254194	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 /	200	1
83254195	Strisce di caratteri FLEXIMARK® MR 10 -20.	200	1
83254199	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 :	200	1
83254198	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 ~	200	1
83254193	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 =	200	1
83254200	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Erde	200	1
83254196	Strisce di caratteri FLEXIMARK® MR 10 -20,	200	1
83254202	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 (	200	1
83254189	Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 blank	200	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16