



FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF are markers for single core marking and marking of glass fibre cables, easy and quick to install.

Info

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
Installazione semplice

Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli

Per la marcatura di cavi in fibra ottica

Marcatura da effettuare prima del montaggio

Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette

Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Bobina consigliata: R71 110-360 resina BK (n. articolo 83259609)

Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard:	Giallo Also available in green, blue and red
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Per mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Confezione piccola										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	bianco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	bianco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	bianco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	bianco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	bianco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Confezione grande										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	giallo	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	giallo	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	giallo	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	giallo	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	giallo	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	giallo	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	giallo	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	bianco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Per mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	bianco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	bianco	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	bianco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	bianco	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	bianco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	bianco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint TF

