


FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube are pre-cutted shrink tubes for wire and cable marking. Also available as diesel-resistant and halogen-free version.



Automazione industriale



guida



Eolico



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

Vantaggi

Tempi di lavorazione ridotti

Già tagliato alla lunghezza esatta

Applicazione

Copre una vasta gamma di diametri cavo, applicabile anche per marcatura del singolo conduttore

Riferimenti normativi/approvazioni

Versione non priva di alogeni: Certificato UL 224

Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Bobina consigliata: FTI-X 60-300 BK (n. art. 83260206)

Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Su richiesta:	Disponibili anche come versione resistente al diesel (con approvazione SNCF- NF F00-608)
Colore standard:	Standard colour: Yellow Disponibile anche in bianco
Materiale:	Poliolefina Coefficiente di restringimento: Versione priva di alogeni: 2:1 Versione non priva di alogeni: 3:1
Campo di temperatura:	Versione Priva di alogeni: da -55°C a +105°C Versione non Priva di alogeni: da -55°C a +135°C Temperatura di restringimento: +90°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Privo di alogeni						
83260225	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-12.5 YE	giallo	1.2 - 2.4	12.5	4000	1
83260228	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-16.6 YE	giallo	1.2 - 2.4	16.6	3000	1
83260100	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-25 YE	giallo	1.2 - 2.4	25.0	2000	1
83260090	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-38 YE	giallo	1.2 - 2.4	38.0	1000	1
83260080	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-50 YE	giallo	1.2 - 2.4	50.0	1000	1
83260226	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-12.5 YE	giallo	1.6 - 3.2	12.5	4000	1
83260229	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-16.6 YE	giallo	1.6 - 3.2	16.6	3000	1
83260101	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-25 YE	giallo	1.6 - 3.2	25.0	2000	1
83260091	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-38 YE	giallo	1.6 - 3.2	38.0	1000	1
83260081	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-50 YE	giallo	1.6 - 3.2	50.0	1000	1
83260227	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-12.5 YE	giallo	2.4 - 4.8	12.5	4000	1
83260230	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-16.6 YE	giallo	2.4 - 4.8	16.6	3000	1
83260102	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-25 YE	giallo	2.4 - 4.8	25.0	2000	1
83260092	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-38	giallo	2.4 - 4.8	38.0	1000	1

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
	YE					
83260082	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-50 YE	giallo	2.4 - 4.8	50.0	1000	1
83260103	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-25 YE	giallo	3.2 - 6.4	25.0	2000	1
83260093	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-38 YE	giallo	3.2 - 6.4	38.0	1000	1
83260083	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-50 YE	giallo	3.2 - 6.4	50.0	1000	1
83260104	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-25 YE	giallo	4.8 - 9.5	25.0	1000	1
83260094	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-38 YE	giallo	4.8 - 9.5	38.0	500	1
83260084	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-50 YE	giallo	4.8 - 9.5	50.0	500	1
83260105	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-25 YE	giallo	6.4 - 12.7	25.0	1000	1
83260095	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-38 YE	giallo	6.4 - 12.7	38.0	500	1
83260085	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-50 YE	giallo	6.4 - 12.7	50.0	500	1
83260106	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-25 YE	giallo	9.5 - 19.1	25.0	1000	1
83260096	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-38 YE	giallo	9.5 - 19.1	38.0	500	1
83260086	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-50 YE	giallo	9.5 - 19.1	50.0	500	1
83260107	Tubo termorestringente FLEXIMARK®	giallo	12.7 - 25.4	25.0	600	1

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
	25.4/12.7-25 YE					
83260097	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/12.7-38 YE	giallo	12.7 - 25.4	38.0	300	1
83260087	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/12.7-50 YE	giallo	12.7 - 25.4	50.0	300	1
83260098	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/19.1-38 YE	giallo	19.1 - 38.1	38.0	100	1
83260088	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/19.1-50 YE	giallo	19.1 - 38.1	50.0	100	1
83260099	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 50.8/25.4-38 YE	giallo	25.4 - 50.8	38.0	100	1
83260089	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 50.8/25.4-50 YE	giallo	25.4 - 50.8	50.0	100	1
Non privo di alogeni						
83260044	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-25(2) YE	giallo	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-38(1) YE	giallo	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-50(1) YE	giallo	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.0-25(2) YE	giallo	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.0-38(1) YE	giallo	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.0-50(1) YE	giallo	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-25(2) YE	giallo	1.6 - 4.8	25.0	2000	1

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83260037	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-38(1) YE	giallo	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-50(1) YE	giallo	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-25(2) YE	giallo	2.0 - 6.4	25.0	2000	1
83260038	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-38(1) YE	giallo	2.0 - 6.4	38.0	1000	1
83260029	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-50(1) YE	giallo	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-25(2) YE	giallo	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-38(1) YE	giallo	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-50(1) YE	giallo	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	Tubo termorestringente FLEXIMARK®12.7/4.0-25(2)YE	giallo	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	Tubo termorestringente FLEXIMARK®12.7/4.0-38(1)YE	giallo	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/4.0-50(1)YE	giallo	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	Tubo termorestringente FLEXIMARK®19.0/6.0-38(1)YE	giallo	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	Tubo termorestringente FLEXIMARK®9.0/6.0-50(1)YE	giallo	6.0 - 19.0	50.0	500	1
83260051	Tubo termorestringente FLEXIMARK®25.4/8.0-25(2)YE	giallo	8.0 - 25.4	25.0	600	1

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83260042	Tubo termorestringente FLEXIMARK®25.4/8.0-38(1)YE	giallo	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	Tubo termorestringente FLEXIMARK®25.4/8.0-50(1)YE	giallo	8.0 - 25.4	50.0	300	1
83260043	Tubo termorestringente FLEXIMARK®38.1/12.7-38(1)YE	giallo	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	Tubo termorestringente FLEXIMARK®38.1/12.7-75(1)YE	giallo	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	Tubo termorestringente FLEXIMARK®.19.0/6.0-25(2)YE	giallo	6.0 - 19.0	25.0	1000	1