


FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat Heat shrinkable tubing for cable marking can be easily printed with our software and a thermal transfer printer.



Eolico



Buona resistenza chimica



Autoestinguento

Vantaggi

Termorestringente piatto ritagliabile a qualsiasi lunghezza

Applicazione

For cable marking

Per applicazioni in spazi ridotti

Protezione sull'isolamento del cavo

Particolarmente adatto per riparazioni

Riferimenti normativi/approvazioni

Certificato UL 224

Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Bobina consigliata: Colore carattere nero: FTI-X 60-300 BK (n. art. 83260206), colore carattere bianco: FTI-X 55-300 WH (n. articolo 83260260)

Per il taglio utilizzare la stampante EOS5 con cutter opzionale, per perforare la guaina retrattile utilizzare la stampante SQUIX con taglierino di perforazione opzionale

Con stampa personalizzata: consultare il prodotto FLEXIMARK® Guaina termorestringente FCC

Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Shrink mark

Classificazione ETIM 6:	Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Colore standard:	ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Materiale:	Nero, giallo e bianco
Campo di temperatura:	Poliolefina Coefficiente di restringimento: 3:1 da -55°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali. I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Shrink mark

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Matassa m	Pezzi / confezione
83251670	FLEXIMARK® tubo termorestringente 3/1 BK	nero	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 BK	nero	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 BK	nero	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 BK	nero	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 BK	nero	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® tubo termorestringente 3/1 YE	giallo	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 YE	giallo	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 YE	giallo	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 YE	giallo	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 YE	giallo	6.0 - 18.0	20	1
83251690	Guaina retrattile FLEXIMARK® 3/1 WH	bianco	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 WH	bianco	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 WH	bianco	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 WH	bianco	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 WH	bianco	6.0 - 18.0	20	1

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16