

## FLEXIMARK® Etichette avvolgenti TCK

I rotoli di etichette TCK FLEXIMARK® sono marcatori in vinile con una pellicola protettiva trasparente per la marcatura di cavi con una stampante a trasferimento termico



Energia Solare



Eolico



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

### Vantaggi

La parte di pellicola trasparente viene avvolta intorno al cavo e sopra al campo etichetta, in modo che la scritta sia protetta da sfregamento, imbrattamento e solventi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

A ingombro ridotto grazie all'avvolgimento stretto

### Applicazione

Per la marcatura di cavi

### Note

Stampa con il software FLEXIMARK® e la stampante a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX o EOS5

Bobina consigliata: R71 110-360 resina BK (n. articolo 83259609)

### Incluso

Fornita come rotolo di etichette

## FLEXIMARK® Etichette avvolgenti TCK

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Adesivo:	Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard:	Bianco o giallo
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,025 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C Temperatura di lavoro minima: +10°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali. I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**FLEXIMARK® Etichette avvolgenti TCK**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Superficie stampabile (L x H mm)	Per Ø, mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Versione bianca							
83259874	etichetta FLEXIMARK® TCK 32 WH	bianco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	etichetta FLEXIMARK® TCK 35 WH	bianco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	etichetta FLEXIMARK® TCK 40 WH	bianco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	etichetta FLEXIMARK® TCK 45 WH	bianco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	etichetta FLEXIMARK® TCK 48 WH	bianco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	etichetta FLEXIMARK® TCK 60 WH	bianco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	etichetta FLEXIMARK® TCK 65 WH	bianco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	etichetta FLEXIMARK® TCK 70 WH	bianco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versione gialla							
83259882	etichetta FLEXIMARK® TCK 32 YE	giallo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	etichetta FLEXIMARK® TCK 35 YE	giallo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	etichetta FLEXIMARK® TCK 40 YE	giallo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	etichetta FLEXIMARK® TCK 45 YE	giallo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	etichetta FLEXIMARK® TCK 48 YE	giallo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1

Ultimo aggiornamento (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Etichette avvolgenti TCK**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Superficie stampabile (L x H mm)	Per Ø, mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83259886	etichetta FLEXIMARK® TCK 60 YE	giallo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	etichetta FLEXIMARK® TCK 65 YE	giallo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	etichetta FLEXIMARK® TCK 70 YE	giallo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

Ultimo aggiornamento (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16