


## Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA

FLEXIMARK® Labels are markers made of polyester foam and are an inexpensive alternative for engraved plastic markers for component marking in the electrical industry (e.g. marking cabinets).

### Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Automazione industriale



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Buona resistenza ai raggi UV

Autoadesivo su molte superfici

Alternativa conveniente ai tradizionali segnali in plastica incisi

### Applicazione

Marcatura di componenti elettronici, pannelli, pulsanti e segnali

### Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2  
Bobina consigliata: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201)

### Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Adesivo:	Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard:	Argento Bianco nel catalogo web
Materiale:	Schiuma di poliestere
Campo di temperatura:	da -40 °C a +90 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Forma rettangolare						
83255338	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 13-7 SR	argento	7	13	1000	1
83255339	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 22-22 SR	argento	22	22	1000	1
83255340	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-8 SR	argento	8	27	1000	1
83260166	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-12.5 SR	argento	12,5	27	1000	1
83260167	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-15 SR	argento	15	27	1000	1
83260168	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-18 SR	argento	18	27	1000	1
83255341	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-27 SR	argento	27	27	1000	1
83260170	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 30-40 SR	argento	40	30	1000	1
83260171	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 35-15 SR	argento	15	35	1000	1
83260172	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 35-18 SR	argento	18	35	1000	1
83260173	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 45-15 SR	argento	15	45	1000	1
83255342	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 45-25 SR	argento	25	45	1000	1
83255343	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 48-19 SR	argento	19	48	1000	1
83260176	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 50-15 SR	argento	15	50	1000	1

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83260177	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 50-25 SR	argento	25	50	750	1
83260179	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 60-30 SR	argento	30	60	500	1
83260180	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 70-18 SR	argento	18	70	1000	1
83255344	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 90-15 SR	argento	15	90	250	1
83260182	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 90-30 SR	argento	30	90	250	1
83260183	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 90-45 SR	argento	45	90	250	1
83260185	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 100-30 SR	argento	30	100	250	1
83260186	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 100-50 SR	argento	50	100	250	1
83255345	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 100-70 SR	argento	70	100	250	1
83260188	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 105-140 SR	argento	140	105	250	1
83260164	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-8 WH	bianco	8	27	1000	1
83260169	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-18 WH	bianco	18	27	1000	1
83260165	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 27-12.5 WH	bianco	12,5	27	1000	1
83260174	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 45-15 WH	bianco	15	45	1000	1
83260175	FLEXIMARK® TA	bianco	19	48	1000	1

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
	poliestere espanso 48-19 WH					
83260178	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 60-30 WH	bianco	30	60	500	1
83260181	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 90-30 WH	bianco	30	90	250	1
83260184	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 90-45 WH	bianco	45	90	250	1
83260187	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 100-50 WH	bianco	50	100	250	1
Apertura circolare						
83260189	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 40-30 Ø 24mm SR	argento	30	40	1000	1
83260190	FLEXIMARK® TA poliestere espanso 40-30 Ø 24mm WH	bianco	30	40	1000	1

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16