

## Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Labels are markers made of polyester foam and are an inexpensive alternative for engraved plastic markers for component marking in the electrical industry (e.g. marking cabinets).



Automazione industriale



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Buona resistenza ai raggi UV

Autoadesivo su molte superfici

Alternativa conveniente ai tradizionali segnali in plastica incisi

### Applicazione

Marcatura di componenti elettronici, pannelli, pulsanti e segnali

### Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Bobina consigliata: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201)

### Incluso

Fornita come rotolo di etichette

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Adesivo:

Adesivo permanente a base acrilica

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®**

Colore standard:	Argento Bianco nel catalogo web
Materiale:	Schiuma di poliestere
Campo di temperatura:	da -40 °C a +90 °C

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	larghezza (mm)	m per confezione	Pezzi / confezione
Striscia del pannello					
83255355	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 13-20m SR	argento	13	20	1
83255356	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 15-20m SR	argento	15	20	1
83255357	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 18-20m SR	argento	18	20	1
83255358	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 25-20m SR	argento	25	20	1
83255359	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 30-20m SR	argento	30	20	1
83255360	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 35-20m SR	argento	35	20	1
83255361	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 50-20m SR	argento	50	20	1
83255362	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 80-20m SR	argento	80	20	1
83255363	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 100-20m SR	argento	100	20	1

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16