


FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL are blank label sheets for marking cables with character holders. Text can be printed on the labels with our marking software and commercial laser printers.

Info

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Stampabile su entrambi i lati

Applicazione

For cable marking

Etichette idonee a portacaratteri PTE, PTEF e CAB (si veda il capitolo "Portacaratteri e accessori")

Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard

Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante

Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

Fogli DIN A4 preforati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Ultimo aggiornamento (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Colore standard:	Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254620	etichetta FLEXIMARK® LFL 6-35 YEWH	giallo/ bianco	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-17,5 YEWH	giallo/ bianco	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-28 YEWH	giallo/ bianco	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YEWH	giallo/ bianco	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	etichetta FLEXIMARK® LFL 9,9-66 YEWH	giallo/ bianco	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH	giallo/ bianco	9.5 x 196.0	290	1
83254710	etichetta LFL 12-38 YEWH FLEXIMARK®	giallo/ bianco	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	etichetta LFL 15-45 YEWH FLEXIMARK®	giallo/ bianco	15.0 x 45.0	720	1
83254718	etichetta LFL 19-50 YEWH FLEXIMARK®	giallo/ bianco	19.0 x 50.0	560	1
83254719	etichetta FLEXIMARK® LFL 19-100 YEWH	giallo/ bianco	19.0 x 100.0	280	1