


FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF sono marcatori per singoli conduttori o cavi fibra ottica, semplici e veloci da installare.

Info

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Installazione semplice

Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli

Per la marcatura di cavi in fibra ottica

Marcatura da effettuare prima del montaggio

Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette

Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard

Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante

Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

Incluso

Un foglio di etichette è costituito da 20-60 marcatori prefustellati, in base alle dimensioni

Dimensioni del foglio: 80-100mm x 210mm

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard:	Giallo, bianco Su richiesta: verde, blu e rosso
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per mm ²	Marcatori per confezione
Confezione piccola (10 fogli) - versione gialla									
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	giallo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	giallo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	giallo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	giallo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	giallo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	giallo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	giallo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	bianco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	bianco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	bianco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	bianco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	bianco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	bianco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	bianco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
Confezione grande (75 fogli)									
83280005	FLEXIMARK®	giallo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per mm ²	Marcatori per confezione
	Flexiprint LF0 YE-75								
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	giallo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	giallo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	giallo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	giallo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	giallo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	giallo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	bianco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	bianco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	bianco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	bianco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	bianco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	bianco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	bianco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

