


FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF sono marcatori per singoli conduttori o cavi fibra ottica, semplici e veloci da installare.

Info

LF1 contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
Installazione semplice

Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli

Per la marcatura di cavi in fibra ottica

Marcatura da effettuare prima del montaggio

Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette

Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard

Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante

Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione dritta del foglio

Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

Incluso

Un foglio di etichette è costituito da 20-60 marcatori prefustellati, in base alle dimensioni

Dimensioni del foglio: 80-100mm x 210mm

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura |
| Colore standard: | Giallo, bianco Su richiesta: verde, blu e rosso |
| Materiale: | Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm |
| Campo di temperatura: | da -40°C a +125°C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali. I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexiprint LF

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colori | PL_ABMESSUN GA | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Per mm ² | Marcatori per confezione |
|---|--------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------------------------|
| Confezione piccola (10 fogli) - versione gialla | | | | | | | | | |
| 83254410 | FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE | giallo | 22,9 | 5,2 | 3,9 | 13,1 | 2,4 | 0.25 - 0.75 | 600 |
| 83254430 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE | giallo | 23 | 5,2 | 4,9 | 11,2 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 600 |
| 83254447 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE | giallo | 34 | 5,2 | 5 | 22 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 300 |
| 83254470 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE | giallo | 25 | 5,7 | 5,9 | 11,2 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 600 |
| 83254487 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE | giallo | 36 | 5,7 | 6 | 22 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 300 |
| 83254510 | FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE | giallo | 26 | 7 | 6,5 | 11 | 5,5 | 2.5 - 6.0 | 300 |
| 83254530 | FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE | giallo | 41 | 11 | 10,5 | 17 | 8,4 | 6.0 - 16.0 | 200 |
| 83254416 | FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH | bianco | 22,9 | 5,2 | 3,9 | 13,1 | 2,4 | 0.25 - 0.75 | 600 |
| 83254448 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH | bianco | 34 | 5,2 | 5 | 22 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 300 |
| 83254476 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH | bianco | 25 | 5,7 | 5,9 | 11,2 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 600 |
| 83254488 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH | bianco | 36 | 5,7 | 6 | 22 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 300 |
| 83254516 | FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH | bianco | 26 | 7 | 6,5 | 11 | 5,5 | 2.5 - 6.0 | 300 |
| 83254536 | FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH | bianco | 41 | 11 | 10,5 | 17 | 8,4 | 6.0 - 16.0 | 200 |
| Confezione grande (75 fogli) | | | | | | | | | |
| 83280005 | FLEXIMARK® | giallo | 22,9 | 5,2 | 3,9 | 13,1 | 2,4 | 0.25 - 0.75 | 4500 |

Ultimo aggiornamento (04.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colori | PL_ABMESSUN GA | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Per mm² | Marcatori per confezione |
|-----------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------|
| | Flexiprint LF0 YE-75 | | | | | | | | |
| 83254420 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 | giallo | 23 | 5,2 | 4,9 | 11,2 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 4500 |
| 83254440 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 | giallo | 34 | 5,2 | 5 | 22 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 2250 |
| 83254460 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 | giallo | 25 | 5,7 | 5,9 | 11,2 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 4500 |
| 83254480 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 | giallo | 36 | 5,7 | 6 | 22 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 2250 |
| 83254500 | FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 | giallo | 26 | 7 | 6,5 | 11 | 5,5 | 2.5 - 6.0 | 4500 |
| 83254520 | FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 | giallo | 41 | 11 | 10,5 | 17 | 8,4 | 6.0 - 16.0 | 1500 |
| 83254406 | FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 | bianco | 22,9 | 5,2 | 3,9 | 13,1 | 2,4 | 0.25 - 0.75 | 4500 |
| 83254426 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 | bianco | 23 | 5,2 | 4,9 | 11,2 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 4500 |
| 83254446 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 | bianco | 34 | 5,2 | 5 | 22 | 3,5 | 0.75 - 1.5 | 2250 |
| 83254466 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 | bianco | 25 | 5,7 | 5,9 | 11,2 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 4500 |
| 83254486 | FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 | bianco | 36 | 5,7 | 6 | 22 | 4,2 | 1.5 - 2.5 | 2250 |
| 83254506 | FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 | bianco | 26 | 7 | 6,5 | 11 | 5,5 | 2.5 - 6.0 | 4500 |
| 83254526 | FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 | bianco | 41 | 11 | 10,5 | 17 | 8,4 | 6.0 - 16.0 | 1500 |

Ultimo aggiornamento (04.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

