

Etichette FLEXIMARK® LA

Le etichette LA FLEXIMARK® sono marcatori autoadesivi per la marcatura di componenti nel settore elettrico (es. marcatura di quadri).

Info

LA 16,9-9 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Etichette autoadesive in pellicola di poliestere per stampante laser

Presa migliore grazie agli angoli arrotondati

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Applicazione

Per la marcatura di componenti, ad es. di armadietti

Caratteristiche del prodotto

L'adesivo ha bisogno di 24 ore per aderire

Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard

Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante

Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione dritta del foglio

Incluso

Fogli DIN A4 preforati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Etichette FLEXIMARK® LA

Adesivo:	ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard:	Bianco o giallo Disponibile anche argentata
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,05 mm
Campo di temperatura:	da -40 °C a +150 °C Temperatura di montaggio : min . +10 ° C.

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Etichette FLEXIMARK® LA

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Larghezza x altezza (mm)	Etichette per scheda	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83256199	etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 YE	giallo	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	etichetta FLEXIMARK® LA 11-8 YE	giallo	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 YE	giallo	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	etichetta FLEXIMARK® LA 15-6 YE	giallo	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 YE	giallo	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-7 YE	giallo	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-9 YE	giallo	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	etichetta FLEXIMARK® LA 20-8 YE	giallo	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	etichetta FLEXIMARK® LA 25-12 YE	giallo	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	etichetta FLEXIMARK® LA 25.6-10 YE	giallo	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 YE	giallo	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	etichetta FLEXIMARK® LA 46.9-9 YE	giallo	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	etichetta FLEXIMARK® LA 56-21.8 YE	giallo	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 YE	giallo	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 YE	giallo	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 WH	bianco	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	bianco	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 WH	bianco	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	etichetta FLEXIMARK® LA 15-6 WH	bianco	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 WH	bianco	16.0 x 8.0	315	3150	1

Etichette FLEXIMARK® LA

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Larghezza x altezza (mm)	Etichette per scheda	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83256206	etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-7 WH	bianco	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256209	etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-9 WH	bianco	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	etichetta FLEXIMARK® LA 20-8 WH	bianco	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	etichetta FLEXIMARK® LA 25-12 WH	bianco	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	etichetta FLEXIMARK® LA 25.6-10 WH	bianco	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 WH	bianco	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	etichetta FLEXIMARK® LA 46.9-9 WH	bianco	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	etichetta FLEXIMARK® LA 56-21.8 WH	bianco	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 WH	bianco	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 WH	bianco	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 SR	argento	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	etichetta FLEXIMARK® LA 11-8 SR	argento	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 SR	argento	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 SR	argento	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 SR	argento	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 SR	argento	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 SR	argento	80.0 x 7.5	74	740	1