


Porta etichette KMK

Le etichette di marcatura KMK sono fascette fermacavo con settore etichettatura per raggruppare e marcare cavi e tubi



Privo di alogeni

Vantaggi

Le etichette stampate vengono inserite nel porta etichetta e chiuse mediante un tappo antipolvere

Applicazione

Idoneo per la marcatura e la riunione in fasci di diversi conduttori e cavi in aree interne
Per diametri di fascio da 10 a 31 mm

Caratteristiche del prodotto

Scritte: manuali, stampante laser o a getto di inchiostro

Riferimenti normativi/approvazioni

Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,
DIN VDE 0611-1:1977-11

Incluso

Etichette: 10 fogli con 150 (61742922) o 50 etichette (61742926)
Etichette da ordinare separatamente

Realizzazione del prodotto

Larghezza cinghia KMK1: 5 mm
Area fascio KMK1: 10-25 mm
Larghezza fascetta KMK3: 10 mm
Circonferenza KMK3: 16-31 mm
Occhielli di fissaggio KMK2/KMK4: 5 mm

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Ultimo aggiornamento (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Porta etichette KMK

Colore standard:	Trasparente
Materiale:	Porta etichetta: polietilene, privo di alogeni Etichette: cartone, perforato DIN A4, privo di silicone e alogeni
Campo di temperatura:	da -40°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Porta etichette KMK

Codice articolo	Descrizione articolo	Larghezza x altezza (mm)	Dotazioni per unità	Contenuto (unità)
61742820	Porta etichetta KMK 1	29 x 8	con fascetta	100
61742822	Porta etichetta KMK 2	29 x 8	senza fascetta	100
61742824	Porta etichetta KMK 3	40 x 17	con fascetta	50
61742826	Porta etichetta KMK 4	40 x 17	senza fascetta	50
61742922	Etichette ES/LP-BW-GB	29 x 8	-	10
61742926	Etichette ES/KMK 3 GB	40 x 17	-	10

Ultimo aggiornamento (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16