



Alloggiamenti carattere FLEXIMARK® PTEF/CAB

Portacaratteri PTEF FLEXIMARK® pretagliati per la marcatura di cavi con etichette o strisce di caratteri. Per l'assemblaggio con fascette fermacavo.

Info

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Per esterno



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente agli acidi



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Risparmio sui costi, perché si risparmia il tempo del taglio

Etichette di marcatura PC LFL adeguate alle diverse misure di alloggiamento carattere

Protezione aggiuntiva contro i raggi UV e a diverse sostanze chimiche

Applicazione

Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®

Per marcatura di cavi/passarelle

Assemblare con fascette per cavi da 2.6 mm o fissare con viti e rivetti quando si usano tappi terminali

Incluso

PTEF: senza fascetta fermacavo CAB: con fascetta fermacavo (135x2,6mm)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Alloggiamenti carattere FLEXIMARK® PTEF/CAB

	denominazione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Materiale:	Polietilene privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -75°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Alloggiamenti carattere FLEXIMARK® PTEF/CAB

Codice articolo	Descrizione articolo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Senza fascetta fermacavo							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Con fascetta fermacavo							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Alloggiamenti carattere **FLEXIMARK® PTFE/CAB**

Codice articolo	Descrizione articolo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1