


FLEXIMARK® acciaio inox FCC

La marcatura Acciaio inox FCC FLEXIMARK® è un sistema personalizzato per cavi e componenti pre-incisi per ambienti severi, antiacido e resistente alla corrosione.

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Food & Beverage



Oil & Gas



guida



Eolico



Per esterno



Buona resistenza chimica



Resistente al calore



Resistente alle basse temperature



Resistente all'olio



Resistente agli acidi



Resistente alla temperatura

FLEXIMARK® acciaio inox FCC



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente agli acidi
Ottima resistenza chimica
Resistenza alle alte temperature
Estremamente durevole

Applicazione

Elevata resistenza in ambienti gravosi e a condizioni atmosferiche estreme
Industria ferroviaria, alimentare, eolica, oil&gas

Riferimenti normativi/approvazioni

Certificato Achilles JQS

Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)
"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine
Colonna A: contenuto della riga 1
Colonna B: contenuto della riga 2
Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura
Lavori di stampa modello:
www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspeziische-markierungen/
La lunghezza della marcatura dipende dal numero di caratteri
Tutti i caratteri sono stampati in lettere maiuscole
Numero max di caratteri: marcatore riga singola: misura corta 15, misura lunga 25 marcatore riga doppia: misura corta 30 (per riga 15), misura lunga 50 (per riga 25)

Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto
I marcatori vengono spediti nella sequenza richiesta
Fascette incluse cod. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: fascette in acciaio inox LS 4,6-200 (cod. 61812950)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Note:	Versione bianco n. art. 83251575 e 83251576
Dimensioni:	Altezza dei caratteri: 4,2 mm Distanza tra 2 caratteri: ca. 1 mm Diametro foro: 3,2 mm Larghezza fascette per cavi: max. 7,9 mm
Info:	Caratteri disponibili: A-Ü 0-9+ - / . : , = simbolo messa a terra
Materiale:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Campo di temperatura:	da -80°C a +500°C

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® acciaio inox FCC

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali. Marcatori neutri disponibili alla pagina "SP Metalprint" (articolo n. 83251575 e 83251576).

FLEXIMARK® acciaio inox FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Altezza (mm)	Costruzione	Numero di caratteri per riga	Marcatori per confezione
Stampa su una riga / con fissaggio per fascette fermacavo					
83251406	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15	9.9	con fascetta fermacavo	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25	9.9	con fascetta fermacavo	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15	9.9	senza fascetta fermacavo	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25	9.9	senza fascetta fermacavo	16-25	1
One line embossing / with screw hole					
83251450	FLEXIMARK® acciaio inossidabile SM FCC 0-15	9.9	con foro per vite	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25	9.9	con foro per vite	16-25	1
Stampa su due righe / con fissaggio per fascette fermacavo					
83251426	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15	13.9	con fascetta fermacavo	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25	13.9	con fascetta fermacavo	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15	13.9	senza fascetta fermacavo	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25	13.9	senza fascetta fermacavo	16-25	1
Two-line embossing / with screw hole					
83251451	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15	13.9	con foro per vite	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25	13.9	con foro per vite	16-25	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® acciaio inox FCC

