


FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC sono marcatori personalizzabili per l'identificazione di fili singoli e fibre ottiche, facili e veloci da installare.



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Etichette stampate personalizzate in diversi formati

Installazione semplice

Good UV resistance

Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli

Marcatura da effettuare prima del montaggio

Per la marcatura di cavi in fibra ottica

Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)

Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine

Colonna A: contenuto della riga 1

Colonna B: contenuto della riga 2

Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura

Lavori di stampa modello:

www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezifische-markierungen/

Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard:	Bianco Also available in yellow, green, blue and red
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per mm²	Marcatori per confezione
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	giallo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	giallo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	giallo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	giallo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	giallo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	giallo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	giallo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	bianco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	bianco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	bianco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	bianco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	bianco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	bianco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	bianco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per mm²	Marcatori per confezione
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	verde	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	verde	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	verde	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	verde	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	verde	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	verde	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	verde	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	blu	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	blu	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	blu	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	blu	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	blu	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	blu	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	blu	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per mm²	Marcatori per confezione
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	rosso	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	rosso	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	rosso	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	rosso	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	rosso	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	rosso	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	rosso	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1