


Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK® Tubetti termorestringenti FCC per la marcatura di singoli conduttori e cavi con testo dedicato. Queste marcature sono inviate direttamente con il testo richiesto.



Automazione industriale



guida



Autoestinguente



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

Vantaggi

Halogen-free shrink tubes with customized text

Vantaggio rispetto agli anelli di marcatura: non è necessario montare ogni singolo carattere per volta, basta ordinare e montare l'intera serie in un'unica operazione

Già tagliato alla lunghezza esatta

Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli

Marcatura da effettuare prima del montaggio

Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)

"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine

Colonna A: contenuto della riga 1

Colonna B: contenuto della riga 2

Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura

Lavori di stampa modello:

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezifische-markierungen/

Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Su richiesta:	Disponibile anche come versione con rapporto 3:1 (non priva di alogeni, approvata UL 224)
Colore standard:	Giallo
Materiale:	Poliolefina (priva di alogeni) Coefficiente di restringimento: 2:1
Campo di temperatura:	da -30 °C a +105 °C Temperatura di restringimento: +90 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione
83280249	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 YE	giallo	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® G.rettr.perf.FCC 2.4/1.2-16.6 YE	giallo	1,2 - 2,4	16,6	1
83255385	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YE	giallo	1,2 - 2,4	25	1
83280250	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YE	giallo	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-16.6 YE	giallo	1,6 - 3,2	16,6	1
83255386	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YE	giallo	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4- 12.5 YE	giallo	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-16.6 YE	giallo	2,4 - 4,8	16,6	1
83255387	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH	bianco	2,4 - 4,8	25	1
83255388	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WH	bianco	1,2 - 2,4	12,5	1
83255389	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WH	bianco	1,2 - 2,4	16,6	1
83255390	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WH	bianco	1,2 - 2,4	25	1
83255391	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WH	bianco	1,6 - 3,2	12,5	1
83255392	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WH	bianco	1,6 - 3,2	16,6	1
83255393	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WH	bianco	1,6 - 3,2	25	1

Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione
83255394	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WH	bianco	2,4 - 4,8	12,5	1
83255395	Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WH	bianco	2,4 - 4,8	16,6	1