

FLEXIMARK® Mandatory signs

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

Info

Tutti i simboli conformi a ISO 7010



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente agli acidi



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Particolarmente resistente ai raggi UV, all'umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)

Resistente ai graffi

Adesività elevata

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici

Ingegneria meccanica

Robotics

Segnali di sicurezza in ambienti industriali

Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Etichette autoadesive

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Su richiesta:

Altre misure e simboli

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Mandatory signs

Colore standard:	blu
Materiale:	Poliestere laminato (privo di alogeni)
Campo di temperatura:	da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Mandatory signs

Codice articolo	Descrizione articolo	Descrizione	Dimensioni in mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Utilizzare le protezioni acustiche	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Utilizzare le protezioni acustiche	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Utilizzare le protezioni acustiche	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Utilizzare gli occhiali protettivi	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Utilizzare gli occhiali protettivi	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Utilizzare gli occhiali protettivi	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Utilizzare le scarpe antinfortunistiche	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Utilizzare le scarpe antinfortunistiche	50	10	1
83880129	FLEXIMARK® M008 adh 100	Utilizzare le scarpe antinfortunistiche	100	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Utilizzare i guanti	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Utilizzare i guanti	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Utilizzare i guanti	100	10	1

FLEXIMARK® Mandatory signs