

Segnali di avvertimento FLEXIMARK®

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliesteri laminato per marcatura permanente

Info

Tutti i simboli conformi a ISO 7010



Per esterno



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Particolarmente resistente ai raggi UV, all'umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)

Resistente ai graffi

Adesività elevata

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici

Ingegneria meccanica

Robotics

Segnali di sicurezza in ambienti industriali

Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Etichette autoadesive

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Segnali di avvertimento FLEXIMARK®

Su richiesta:	Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Colore standard:	Altre misure e simboli
Materiale:	Giallo
Campo di temperatura:	Poliestere laminato (privo di alogeni)
	da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Segnali di avvertimento FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Descrizione	Dimensioni in mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83880016	FLEXIMARK® W001 adh 25	Segnali di pericolo generali	25	10	1
83880017	FLEXIMARK® W001 adh 50	Segnali di pericolo generali	50	10	1
83880018	FLEXIMARK® W001 adh 100	Segnali di pericolo generali	100	10	1
83880019	FLEXIMARK® W002 adh 25	Avviso di sostanze a rischio di esplosione	25	10	1
83880020	FLEXIMARK® W002 adh 50	Avviso di sostanze a rischio di esplosione	50	10	1
83880021	FLEXIMARK® W002 adh 100	Avviso di sostanze a rischio di esplosione	100	10	1
83880049	FLEXIMARK® W012 adh 25	Avviso di tensione elettrica	25	10	1
83880050	FLEXIMARK® W012 adh 50	Avviso di tensione elettrica	50	10	1
83880051	FLEXIMARK® W012 adh 100	Avviso di tensione elettrica	100	10	1
83880064	FLEXIMARK® W017 adh 25	Avviso di superficie rovente	25	10	1
83880065	FLEXIMARK® W017 adh 50	Avviso di superficie rovente	50	10	1
83880066	FLEXIMARK® W017 adh 100	Avviso di superficie rovente	100	10	1
83880076	FLEXIMARK® W021 adh 25	Avviso di sostanze a rischio di incendio	25	10	1
83880077	FLEXIMARK® W021 adh 50	Avviso di sostanze a rischio di incendio	50	10	1
83880078	FLEXIMARK® W021 adh 100	Avviso di sostanze a rischio di incendio	100	10	1
83880088	FLEXIMARK® W025 adh 25	Avviso di rulli controrotanti	25	10	1
83880089	FLEXIMARK® W025 adh 50	Avviso di rulli controrotanti	50	10	1
83880090	FLEXIMARK® W025 adh 100	Avviso di rulli controrotanti	100	10	1
83880091	FLEXIMARK® W026 adh 25	Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie	25	10	1
83880092	FLEXIMARK® W026 adh 50	Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie	50	10	1
83880093	FLEXIMARK® W026 adh 100	Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie	100	10	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Segnali di avvertimento FLEXIMARK®

