

Segnali di divieto FLEXIMARK®

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

Info

Tutti i simboli conformi a ISO 7010



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Particolarmente resistente ai raggi UV, all'umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)

Resistente ai graffi

Adesività elevata

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici

Ingegneria meccanica

Robotics

Segnali di sicurezza in ambienti industriali

Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Etichette autoadesive

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Su richiesta:

Altre misure e simboli

Colore standard:

rosso

Materiale:

Poliestere laminato (privo di alogeni)

Campo di temperatura:

da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

Segnali di divieto FLEXIMARK®

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Segnali di divieto FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Descrizione	Dimensioni in mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Vietato l'accesso	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Vietato l'accesso	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Vietato l'accesso	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Vietato azionare	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Vietato azionare	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Vietato azionare	100	10	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Segnali di divieto FLEXIMARK®

