


SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU è un tubo di protezione ultraflessibile in PUR



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Per esterno



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente all'olio



catena portacavi



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Resistente alla deformazione

Elevata flessibilità anche alle basse temperature

Comprimibile ed estensibile

Elevata resistenza a olio, benzina, acidi e grassi

A tenuta di liquidi

Applicazione

In ambienti interni ed esterni

Ingegneria meccanica

In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)

Industria robotica

Applicazioni mobili

SILVYN® FD-PU

Caratteristiche del prodotto

Priva di alogeni e cadmio
Resistente all'usura e ai microbi
Autoestinguenza della guaina secondo UL94 V-2

Costruzione

Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC
Guaina esterna in PUR

Note

Matassa da 50 m su richiesta

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Blu metallico
Materiale:	PUR con filo di acciaio isolato in PVC Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Campo di temperatura:	da -40°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FD-PU

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® USK-M/US-M	Adatto a SILVYN® LKI-M/MSK-M	Adatto a SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	Matassa m
SILVYN® FD-PU							
64453660	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
64453670	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
64453680	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
64453690	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
64453700	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
64453710	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
64453720	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
64453730	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
64453750	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16