


## SILVYN® FPS

SILVYN® FPS è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M  
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K  
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M  
IP54



SILVYN® EE-K



Resistente alla corrosione



catena portacavi



Impermeabile

### Vantaggi

Resistente alla deformazione  
Comprimibile ed estensibile  
Resistente a oli e acidi  
A tenuta di liquidi  
Resistente alla corrosione

### Applicazione

Ingegneria meccanica  
In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)  
Industria robotica  
Applicazioni mobili  
Per uso interno

### Caratteristiche del prodotto

Privo di cadmio  
Privo di silicone

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

## SILVYN® FPS

### Costruzione

Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC  
Guaina isolante in PVC morbido

### Note

Matassa da 50 m su richiesta

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio
Materiale:	PVC con filo di acciaio isolato
Campo di temperatura:	da -25°C a +80°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FPS**

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® USK-M/US-M	Adatto a SILVYN® LKI-M/MSK-M	Adatto a SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	Matassa m
<b>SILVYN® FPS</b>							
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	25
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	25
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	25
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	25
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	25
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	25
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	25
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	25
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	25
<b>SILVYN® FPS 10M</b>							
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Ultimo aggiornamento (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16