SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato

Info
Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato

- Ampio campo di serraggio
- Antivibrazione
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- SKINTOP® integrato

Vantaggi
Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
Elevato grado di protezione IP del cavo
Montaggio semplice e rapido
Ampio campo di serraggio
Anti-rotazione

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

In ambienti interni ed esterni
Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Caratteristiche del prodotto
Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Costruzione
pressacavi SKINTOP®MS-M o
SKINTOP® MS-SC-M collegamento EMC
SILVYN® raccordo per guaina tramite manicotto interno e dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Modello base: Corpo: ottone nichelato Guarnizione pressacavo: CR/NBR Guarnizione guaina: TPE
Grado di protezione:	Cavo: IP 68 Guaina: IP 54 con SILVYN® FPS, FD-PU
Campo di temperatura:	da -30 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M EE

Codice articolo	Filettatura metrica	Intervallo di serraggio in mm	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® FPS/FD-PU	Pezzi / confezione
SILVYN® MSK-M per SILVYN® FPS / FD-PU					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M per SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE



Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.