

SILVYN® US EE

SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione



Antivibrazione



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Elevata resistenza a trazione
Salvaspazio
Resistenza alle vibrazioni
Universali
Montaggio semplice e rapido

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Ingegneria meccanica
Impianti industriali

Caratteristiche del prodotto

Struttura compatta

Costruzione

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US EE

Filettatura di raccordo PG
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Guarnizione
Dado di bloccaggio

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione |
| Materiale: | Corpo: ottone nichelato Anello di tenuta: TPE |
| Grado di protezione: | IP 54 (con SILVYN®FPS, FD-PU) |
| Campo di temperatura: | da -40°C a +125°C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® US EE**

| Codice articolo | Filettatura PG | Passaggio Utile Ø L (mm) | Adatto a SILVYN® FPS/FD-PU | Pezzi / confezione |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| SILVYN®US per SILVYN®FPS / FD-PU | | | | |
| 55502651 | 7 | 6 | 10 | 50 |
| 55502652 | 9 | 9 | 14 | 50 |
| 55502653 | 11 | 11,5 | 17 | 50 |
| 55502654 | 13,5 | 13 | 19 | 50 |
| 55502655 | 16 | 14,5 | 21 | 50 |
| 55502656 | 21 | 19,5 | 27 | 25 |
| 55502657 | 29 | 26,5 | 36 | 25 |
| 55502658 | 36 | 36 | 45 | 20 |
| 55502659 | 48 | 45,5 | 56 | 10 |

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US EE

