

## SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione



Antivibrazione



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Elevata resistenza a trazione  
Salvaspazio  
Resistenza alle vibrazioni  
Universali  
Montaggio semplice e rapido

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:  
SILVYN® FPS-EDU  
Ingegneria meccanica  
Impianti industriali

### Caratteristiche del prodotto

Struttura compatta

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG  
Corpo con profilo esagonale  
Manicotto filettato  
Guarnizione  
Dado di bloccaggio

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US FPS-EDU

### Dati tecnici

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine                   |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione |
| Materiale:              | Corpo: ottone nichelato<br>Anello di tenuta: TPE   |
| Grado di protezione:    | IP 54 (con SILVYN@FPS-EDU)   |
| Campo di temperatura:   | da -40°C a +125°C  |

### Nota

Ulteriori varianti SKINTOP® DIX-M su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® US FPS-EDU**

| Codice articolo              | Filettatura PG | Passaggio Utile Ø L (mm) | Adatto a SILVYN® FPS/FD-PU | Pezzi / confezione |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| SILVYN®US per SILVYN®FPS-EDU |                |                          |                            |                    |
| 55502689                     | 9              | 8,5                      | 14                         | 50                 |
| 55502690                     | 11             | 11                       | 17                         | 50                 |
| 55502692                     | 16             | 14,5                     | 21                         | 50                 |
| 55502693                     | 21             | 19,5                     | 27                         | 25                 |
| 55502694                     | 29             | 27,5                     | 36                         | 25                 |
| 55502696                     | 36             | 35,5                     | 45                         | 20                 |
| 55502697                     | 48             | 47                       | 56                         | 10                 |

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16