

SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Universali

Montaggio semplice e rapido

L'angolo di 45° consente un montaggio ottimale

Applicazione

In abbinamento a guaine

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 45° M

Caratteristiche del prodotto

Protezione antipolvere
Protezione dall'umidità
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Angolo di 45° con innesto della guaina integrato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV Grigio RAL 7001
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 65 con guaine elicoidaliIP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® MPC 45° M

Codice articolo	Filettatura metrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Pezzi / confezione
SILVYN®MPC 45° M nero				
55502431	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502432	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502433	25 x 1,5	19	25	10
55502434	32 x 1,5	24,5	32	10
SILVYN®MPC 45° M grigio				
55502435	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502436	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502437	25 x 1,5	19	25	10
55502438	32 x 1,5	24,5	32	10