

## SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Universali

Montaggio semplice e rapido

Curva a 90° per una facile installazione

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

Ultimo aggiornamento (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MPC 90° M

### Caratteristiche del prodotto

Protezione antipolvere  
Protezione dall'umidità  
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica  
L'angolo di 90° con innesto della guaina integrato

### Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV Grigio RAL 7001
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 65 con guaine elicoidali IP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® MPC 90° M**

Codice articolo	Filettatura metrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP/SP-PU	Adatto a SILVYN®EL/EL U/ELO/ELT/ELR	Pezzi / confezione
<b>SILVYN® MPC 90° M nero</b>						
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40	2
<b>SILVYN® MPC 90° M grigio</b>						
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40	2

Ultimo aggiornamento (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16