

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Universali

Montaggio semplice e rapido

Curva a 90° per una facile installazione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Caratteristiche del prodotto

Protezione antipolvere

Protezione dall'umidità

Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

L'angolo di 90° con innesto della guaina integrato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Grigio RAL 7001

Materiale:

PA66
Privo di alogeni

Grado di protezione:

IP 65 con guaine elicoidali IP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce

Campo di temperatura:

da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® MPC 90°

Codice articolo	Filettatura PG	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP/SP-PU	Adatto a SILVYN®EL/EL U/ELO/ELT/ELR	Pezzi / confezione
SILVYN® MPC 90° nero						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° grigio						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2