

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Universali

Montaggio semplice e rapido

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

SILVYN® MPC-M

Caratteristiche del prodotto

Protezione antipolvere
Protezione dall'umidità
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Profilo esagonale con innesto della guaina integrato

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV Grigio RAL 7001
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 65 con guaine elicoidali IP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® MPC-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP/SP-PU	Adatto a SILVYN®EL/EL U/ELO/ELT/ELR	Pezzi / confezione
SILVYN® MPC-M nero						
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M grigio						
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16