

SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 è una guaina con calza di protezione dei cavi dall'abrasione

Info

Raccolta facile e veloce dei cavi



Ampio campo di serraggio



Leggero



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Possibilità di taglio senza l'impiego di attrezzi di taglio termico

Dopo il taglio la calza non si sfrangia

Protezione all'abrasione

Raccolta facile e veloce dei cavi

Protezione dalla polvere

Applicazione

Rende semplice la protezione del cavo

Isolamento supplementare

Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Bassa protezione contro i roditori

Caratteristiche del prodotto

Resistente all'abrasione

Flessibile

Con taglio a freddo

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® BRAID PA6

Costruzione

Poliammide 6.6 - privo di alogeni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale
Su richiesta:	Avvolto in scatola di cartone Altri tagli disponibili
Note:	Priva di alogeni e cadmio Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide 6.6 - privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -55°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® BRAID PA6

Codice articolo	Grandezza nominale	Intervallo di serraggio in mm	Colori	Matassa m
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	nero	20
61721261	12	10 - 14	nero	15
61721262	16	14 - 24	nero	15
61721263	20	18 - 26	nero	10
61721264	30	26 - 34	nero	10
61721265	40	32.0 - 42.0	nero	5
SILVYN®BRAID PA6 - bobine				
61721266	6	4.0 - 10.0	nero	750
61721267	12	10.0 - 14.0	nero	500
61721268	16	14.0 - 24.0	nero	400
61721269	20	18.0 - 26.0	nero	250
61721258	30	26.0 - 34.0	nero	250
61721259	40	32.0 - 42.0	nero	250

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16