

SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - guaina con calza retraibile

Info

Protezione restringente contro le abrasioni



Ampio campo di serraggio



Leggero



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Protezione aumentata all'abrasione per aree critiche

Dopo il taglio la calza non si sfrangia

Raccolta facile e veloce dei cavi

Protezione dalla polvere

Applicazione

Rende semplice la protezione del cavo

Isolamento supplementare

Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Bassa protezione contro i roditori

Caratteristiche del prodotto

Resistente all'abrasione

Flessibile

Restringente

Coefficiente di restringimento: 2:1

La lunghezza massima persa dopo il restringimento è inferiore al 15%

Ultimo aggiornamento (19.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Costruzione

Poliestere - PET con fibre in poliolefina termorestringente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale
Su richiesta:	Avvolto in scatola di cartone Altri tagli disponibili
Note:	Nessuna rigidità dielettrica Autoestinguento secondo UL94 HB
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliestere - PET con fibre in poliolefina termorestringente
Campo di temperatura:	da -40 °C a +150 °C Lavorazione: min. +180 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® SHRINK BRAID PET**

Codice articolo	Grandezza nominale	Area di restringimento mm	Colori	Matassa m
SILVYN® SHRINK BRAID PET				
61721270	12/06	12 - 6	nero	5
61721271	25/12	25 - 12	nero	5
61721272	30/15	30 - 15	nero	5
61721273	50/25	50 - 25	nero	4
61721274	70/35	70 - 35	nero	4

Ultimo aggiornamento (19.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16