


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico



Antivibrazione



Tempo di montaggio

Vantaggi

Montaggio semplice e rapido

Resistenza alle vibrazioni

Non necessita di altri componenti

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Per uso interno

Basse sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto

Chiavi di serraggio di grossa taglia

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Corpo con profilo esagonale

Manicotto filettato

Dado di bloccaggio

Note

Incluso manicotto interno SILVYN® EE-K

SILVYN® USK-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Colore standard:	Grigio argento (RAL 7001)
Materiale:	PP
Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -10°C a +110°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® USK-M

Codice articolo	Filettatura metrica	SW 1/2 mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® FD-PU/FPS	Adatto a SILVYN® SP	Adatto a SILVYN® SP-PU	Pezzi / confezione
SILVYN® USK-M									
55501300	10 x 1,0	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	-	50
55501310	12 x 1,5	21.0 / 23.0	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14	50
55501320	16 x 1,5	24.0 / 27.0	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16	50
55501330	20 x 1,5	29.0 / 32.0	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20	50
55501340	25 x 1,5	36.0 / 40.0	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27	25
55501350	32 x 1,5	45.0 / 49.0	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36	25
55501360	40 x 1,5	54.0 / 58.0	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44	25
55501370	50 x 1,5	66.0 / 70.0	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-	10